





R16/R21 Direct Drive Wheel Base
Your speed and passion



Руководство пользователя

Базовые настройки помогут наименьшим усилием быстро найти подходящие ощущения педалей. Предварительные настройки позволяют оптимизировать работу педалей, исключая любые риски сильной обратной связи.



Пользователи могут настроить обратную связь руля с датчиков в соответствии со своим предпочтением или даже рассмотреть возможность настраивать.




01 Описание продукции


Максимальный крутящий момент 16 Нм/21 Нм.
Профессиональная система тормоза ручного тормоза
Стеклоочиститель ступицы колеса
Колеса из авиационного алюминия системы
Блок управления Moza R16/R21
Интеллектуальный контроль температуры
Облачное управление мобильным приложением

02 Видение


Колесная база, адаптивная оптимизация гитары, кожаная экстернативная промышленного класса.




03 Основные параметры



Выборка цвета для светового индикатора переключения и регулируйте время переключения функциональных данных.



Педаль с быстро регулируемой жидкостью.




04 Установка

1. Подключите колесную базу к компьютеру опуская через 4 резьбовых отверстия вилку.
2. Подключите шнур питания и конец USB-кабеля TYPE-B в соответствующий порт на задней панели ПК. Включите питание и проверьте работу USB-кабеля TYPE-A, ПК.
3. Колесоремне навешиве моторе питания на задний чистый колесной базы (определенное направление для исключения «длительное нажатие для выключения»).
4. Загрузите и установите программное обеспечение MOZA RACING на серверном центре официального сайта MOZA RACING (WWW.MOZARACING.COM). Найдите свое точное местоположение с новой колесной базой.
5. Для получения дополнительной информации и обучения видеоролик посетите официальный сайт (MOZARACING.COM).

05 Предостережения и предупреждения

- Во избежание пожара/возгорания электромотором строго запрещается подвергать оборудование воздействию дождя или влаги средней степени.
- Категорически запрещается использовать оборудование под прямыми солнечными лучами.
- Рекомендуемая температура в помещении: 15°C - 30°C/59°F - 86°F.
- В целях вашей безопасности и благополучия, пожалуйста, следите за своим уровнем времени и сделайте паузу по мере необходимости.
- Новым пользователям рекомендуется ограничить продолжительность обратной связи, менее чем до 50.
- Устройство не подходит для детей младше 6 лет; менее пригодностью можно привести к урону?
 - Дети младше 13 лет должны находиться под присмотром родителей во время управления колесной базой.
 - Категорически запрещается разбирать оборудование, это приведет к аннулированию вашей гарантии.
 - Колесная база должна быть подключена к источнику питания, поставляемому компанией MDA, для обеспечения безопасности пользователей и оборудования.
 - Для обеспечения безопасной работы оборудования, ремонт или замена датчиков могут выполняться только в авторизованном ремонтном центре.
 - Дети или лица, соответствующие направлению и другим данным сведениям, использование нестандартных источников питания запрещено.
 - Дети или лица, соответствующие направлению и другим данным сведениям, использование нестандартных источников питания запрещено.
 - Запрещается подвергать оборудование воздействию источников тепла.
 - Если вы не являетесь базой на источнике питания, в течение длительного времени, выньте вилку из розетки, чтобы отключить питание.
 - Если вы не являетесь базой на источнике питания, пожалуйста, прекратите использование колесной базы и обратитесь в MOZA или в официальный дилера.
 - Следите за официальным веб-сайтом MOZA. Обновляйте программные платформы для получения последней актуальной информации в продукте.
- **Использование данного продукта ограничено: дальнейшее, связанное с ним использование, повлечет за собой аннулирование гарантии и ответственности, чтобы избежать, чтобы избежать.**

Обязательно используйте лямпы MOZA Racing через ценовое меню и быстро настраиваются, изменяя функциональные данные.



Для получения подробной инструкции по ПО посетите страницу официального сайта официального сайта MOZA и загрузите подробные инструкции (MOZARACING.COM).

06 Таблица спецификаций


Формы привода: прямой привод.
Максимальный упор нагрузки: 2000'.
Максимум: корпус: алюминевый сплав.
Цвет: корпус: оранжевый/черный.
Максимальный крутящий момент: 16 Нм/21 Нм.
Максимальная мощность: 300 Вт/485 Вт.
Входное напряжение: 115-220 В переменного тока - 3Ф В постоянного тока.
Функция: мобильность: подзарядка.
Блок: Реле: подзарядка.
Интерфейс: отрегулировать: датчики, источник питания, аварийная остановка, педаль, приборная панель, ручное переключение передач, ручной тормоз.
Аналоговый: контроллер питания, кабель для переключения данных, набор инструментов, руководство и гарантийный талон.
Способ крепления: с опцией: вилка, с дополнительными функциями для регулировки угла.
Аналоговый: выключатель: интеллектуально.
Облачное управление: подзарядка.
Размер: 20x10x10см.
Вес: 8,9 кг

07 Комплектация

- База
- Датчик питания
- Шнур питания
- Кабель для передачи данных
- Комплект болтов

08 Знакомство с ПО

Познакомьтесь с полным функционалом устройства на домашней странице, установившееся приложение, выберите страну, педаль, руль и датчики и т. д.



09 Дополнение

- Этот продукт имеет высокую силу обратной связи и содержит мелкие детали. Детям запрещено использовать его без присмотра родителей.
- Держитесь подальше от свободной одежды и легки застывающих предметов, таких как волосы, кабели, ногти и т. д.
- Колесную базу можно использовать после расковки. Мы гарантируем безопасность процедуры до последней заводской версии. Для получения дополнительной информации об обновлении программного обеспечения посетите веб-сайт MOZA.
- Данное руководство предназначено только для демонстрационных целей и не может использоваться в коммерческих целях. Это описание описано продуктом (включая продукты, связанные с собой). Пожалуйста, ознакомьтесь с функциями продукта при покупке.
- Предоставление любых изображений и содержимого продукта предназначено только для демонстрационных целей. Внешний дизайн продукта может немного отличаться (включая, помимо прочего, внешний вид, цвет, размер) и отображение контактов (включая, помимо прочего, фон, пользовательский интерфейс, изображения). Пожалуйста, проверьте фактический продукт для справки.
- Предоставление любых данных, полученных из испытательной лаборатории MOZA, не за условия использования и интеллектуальной собственности они могут не отразить. Фактические показатели производительности.
- Вышеуказанный контент, например описание, изображения и т. д., может быть изменен. MOZA имеет авторские права соответствующий контент в соответствии с характеристиками и характеристиками фактического продукта, чтобы предоставить более полную информацию о продукте. Не за неподходящими проблемами на время обработки или при доставке поставки продукты могут отличаться. В этом случае MOZA может изменить соответствующие инструкции и изображения. При необходимости без предварительного уведомления ознакомьтесь с соответствующей информацией на веб-сайте MOZA.