

# MOZA

R A C I N G



Scan Code

## Руль KS




Руководство пользователя

### 03 Описание продукции

- Руль GT 300мм
- Программируемые кнопки RGB с коротким ходом
- Система оптических QR-стикера
- Настоящая гонимая датчика холла с двойным сцеплением
- Мгновенные лепестки датчика холла
- Сторонние кнопки с базисной стороны производителя
- Через прямое соединение с ПК

### 02 Руководство по использованию OR



1. Совместите 6 шарикоподшипников на руле ИЛИ с 6 пазами на основании ИЛИ крепления. Быстрозыскательный механизм на опорные крепления, совместив подшипники и выжим.

3. Быстрозыскательный механизм автоматически зафиксирован на месте, если этого не произошло, снимите его, еще раз проверьте выравнивание и повторите попытку.

4. Чтобы снять руль, снимите быстрозыскательный фиксатор с логотипом Moza по направлению к рулю обложки руля и в этот момент нажмите на шарик руля.

### 03 Конфигурация

Руль можно быстро и легко настроить с помощью программного обеспечения Moza RN Home.

- Режим автоматического переключения передач можно установить на комбинационную ось, независимую ось, и вкл/выкл.
- Режим поворотного энкодера: можно установить на вилку или D-руль.
- Режим джойстика: можно установить на вилку или D-руль.
- Режимы: выберите желаемый индикатор (оборотов, выбор, три режима, об/мин, выключенный) и поставьте.

Режимы индикатора: существуют два режима: режим 1 и режим 2, при наведении указателя мыши на соответствующий параметр появится подробное описание.

Время индикатора числа оборотов в минуту: выбирайте между равным, нормальным, подлинным или пользовательскими режимами, чтобы полностью соответствовать времени

Выбор: регулировка яркости светодиодов оборотов/переключения передач.

Комбинация цветов: нажмите вверху описание комбинации цветов в правом углу с стороны рулевого колеса, чтобы отобразить список номеров цветов и комбинаций цвета для программирования.

### 04 Комплектация

1. Руль

2. Стимеры с логотипом MOZA

3. Мешочки для хранения

### 05 Спецификации

Материал руля: алюминий

Материал лепестка: алюминий

Размер: 300 \* 165 \* 120 мм

Мгновенные лепестки: 2

Кнопки с подсветкой: 10

Лепестки сцепления: 2



Поворотные энкодеры: 3

Пальцевые энкодеры: 2

Действия: 2

Цвет индикатора RPM: переадресация цветной блок на индикатор RPM, чтобы изменить его цвет.

- Цвет индикатора цвета колес: для входа в режим настройки колесного отображения нажать левый джойстик влево и правый джойстик влево и удерживать до тех пор, пока индикатор переключения передач не замигает желтым цветом. В режиме настройки нажмите каждой кнопкой будет перепечатать доступные цвета. После установки цвета каждой кнопки просто одновременно нажмите левый джойстик, правый и правый джойстик одновременно; пока светодиоды при свете на вилку, чтобы выйти из режима программирования.



(Подробные настройки и функции рулевого колеса можно найти на официальном сайте Moza Racing.)