

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для моделей: B975, B885N, B880R, B875N, B820R, B820R Blue S, B810R, B800, B760, B760 Neon, B765, B930, B805

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Тип подключения	Тип переключателей	Время отклика	Игровые клавиши	Интерфейс	Напряжение	Подсветка
B975	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B885N	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 400 мА	есть
B880R	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B875N	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 400 мА	есть
B820R	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B820R Blue S	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B810R	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B800	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 400 мА	есть
B760	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 300 мА	есть
B760 Neon	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 300 мА	есть
B765	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 300 мА	есть
B930	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 500 мА	есть
B805	проводной	механические	0.2 мс	Q/W/E/R/A/S/D/F	USB	5 В --- 400 мА	есть

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Характеристики, указанные в данном руководстве, являются справочными и не могут служить основанием для претензий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите устройство к свободному USB-порту ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Использовать строго по назначению.
2. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт ПК работает. Попробуйте использовать другой порт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, Н0108,
Мин-Чуань Род, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань R.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»

143401, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

